

PZRE BESTAL - MATERIAŁY DO UPŁYNNIENIA

Lp.		Wymiar		Gatunek	j.m.	Ilość
1	Rura	323,9x10	16Mo3		mb	50,76
2	Rura	60,3x7,1	16Mo3		mb	225,5
3	Rura	88,9x8,8	16Mo3		mb	66,84
4	Rura	114,3x6,3	16Mo3		mb	35,29
5	Kolano	114,3x6,3	16Mo3	1,5D	szt.	12
6	Kolano	168,3x17,5	16Mo3	1,5D	szt.	10
7	Kolano	60,3x7,1	16Mo3	1,5D	szt.	57
8	Kolano	88,9x8	16Mo3	1,5D	szt.	38
9	Kolano	88,9x8,0	16Mo3	1D	szt.	5
10	Kolano	323,9x10	16M03	1,5D	szt.	3
11	Trójnik	60,3x5,6	16Mo3		szt.	4
12	Trójnik	60,3x8,8	16Mo3		szt.	12
13	Trójnik	88,9x8,0	16Mo3		szt.	4
14	Trójnik	114,3x8,8/60,3x5,6	16Mo3		szt.	3
15	Trójnik	323,9x10/168,3x7,1	16Mo3		szt.	3
16	Redukcja	60,3x4,5/33,7x4,0	16Mo3		szt.	4
17	Redukcja	88,9x5,6/60,3x4,5	16Mo3		szt.	9
18	Redukcja	114,3x6,3/88,9x5,6	16Mo3		szt.	3
19	Redukcja	114,3x6,3/60,3x4,5	16M03		szt.	4
20	Redukcja	323,9x10/168,3x7,1	16Mo3		szt.	2